

### 10-2613.1074 - Single-LED




*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

### Attribute

Dom. Wellenlänge	580 nm
Leuchtmittel Farbe	Gelb
Lichtstärke 1 Wert	270 mcd
Lichtstärke	270 mcd
Betriebsstrom	5 - 9 mA $\pm$ 15 %
Betriebsspannung	28 V AC/DC +10%
Betriebsspannung/Betriebsstrom	28 V +10% 5 / 9 mA $\pm$ 15 %
Sockel	T1 Bi-Pin
Gewicht	0.001 kg

### Schaltschemas



### Hinweise

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen