




⑤ SJ018059 図



断面A-A コネクター

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
2	58.11.28	16929	材料変更	石田	山崎	西村	金田
3	60.11.6	19548	嵌合固定ネジ一体化	石田	山崎	西村	金田
4	63.3.18	23604	嵌合固定ネジ形状変更	長内	山崎	西村	金田
5	93.7.21	31751	クランプ取付ネジ変更	加藤	石田	山崎	金田

注. 適用ケーブル全範囲はMINφ11~MAXφ13迄
入る。尚ケーブル全ツイストハシルドヲ折り返シタ
時1寸法ヲ示ス。

7	嵌合固定ネジ本体	鋼	ニッケルメッキ	2	M2.6
	ネジ組立バネ座金	鋼	ニッケルメッキ	2	
6	十字穴付ナベリネジ	鋼	ニッケルメッキ	2	M3×5
5	クランプサドル	鋼	ニッケルメッキ	1	
4	フード(下)	アルミダイカスト	黒地ニッケルメッキ	1	
3	フード(上)	アルミダイカスト	黒地ニッケルメッキ	1	
2	バネ座金	鋼	ニッケルメッキ	4	
1	十字穴付ナベリネジ	黄銅	ニッケルメッキ	2	M3
符号	名 称	材 料	仕 上	個 数	

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。 一般仕上	仕様書	第1版 58年3月28日	三角法	尺 度 1/1	重 量	個 数	日本航空電子工業株式会社 昭島事業所 東京都昭島市中神町 この図面及びこの図面の 関連資料は日本航空電子 工業株式会社の承認がな い限り製作及び写図を禁 じます。 図 番 SJ018059
一般公差 特に指定がなければ CTS-4100 による	組立図番	製 図 山 松	担 当 山 崎	名 称 DC-C4-J12			
寸 法 ± 0.5 × ± ×× ± ××× ±	角 度 × ± ×. ×' ± 偏心量 以内	材 料	仕 上	シ リ ーズ			
		処 理					

DCF-039C

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100