

Datenblatt

2025-11-05

LWL-Duplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnitts schema



Stecker Seite B

Stecker A

LC/UPC Multimode DX

IEC 61754-20, TIA 604-10-B

Huber+Suhner

Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert

-40°C bis +85°C

Kunststoff / beige

1.000

≤ 0,20 dB

rot/schwarz

Steckerbezeichnung

Bauartspezifikation

Hersteller

Ferrule

Betriebstemperatur

Material

Steckzyklen

Typ. Einfügedämpfung (IL)

Knickschutz

Stecker B

LC/UPC Multimode DX

IEC 61754-20, TIA 604-10-B

Huber+Suhner

Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert

-40°C bis +85°C

Kunststoff / beige

1.000

≤ 0,20 dB

rot/schwarz

Kabel

Kabeltyp	I-V(ZN)H	Hersteller	WEINERT
Faseranzahl	2x1	Faserklasse	OM3 BI
Außendurchmesser	2,0mm	Kabelfarbe	aqua
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	400 N/dm	Zugkraft	400N
Kabelgewicht	9,0Kg/km	Betriebstemperatur	-5°C bis +70°C