


|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     |                                                                                     |          |                                    |            |                       |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| NX                                     | EU-D                                             |           | AL-T1A   |                                                                                     | US-D                                                                                |          | US-ML                              |            | not export controlled |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     |                                                                                     |          | PDM-Status Freigabe                |            | -                     |  |
| Schutzvermerk "DIN ISO 16016" beachten | Rev.                                             | Aenderung | Datum    | Freigabe                                                                            | zul. Abweichung für<br>Mess, Form & Lage                                            |          | Oberfläche                         |            | Maßstab 1:5 (1:1)     |  |
|                                        | a                                                | Neuaufl.  | 06.03.19 |                                                                                     |                                                                                     |          |                                    |            | Werkstoff             |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     | Tolerierung                                                                         |          | Benennung<br>Adapter C-Mount-mag.x |            |                       |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     |                                                                                     |          |                                    |            |                       |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     | Erster-                                                                             | Datum    |                                    |            | Name                  |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     | stellung                                                                            | 06.03.19 |                                    |            |                       |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     | Prüfung                                                                             | 06.03.19 |                                    |            |                       |  |
|                                        |                                                  |           |          |                                                                                     |  |          | Zeichnungsnummer                   |            | Blatt 1               |  |
|                                        |                                                  |           |          | 4401-535-844-00-0002a                                                               |                                                                                     |          | von 1                              |            |                       |  |
| DIN A 4                                | Alle Maße in mm, inklusive Oberflächenbehandlung |           |          |  |                                                                                     |          |                                    | Ersatz für |                       |  |