



(*) optischer Weg inkl. Deckglas

(**) Auflagemaß inkl. Deckglas

EU-D:		AL-T1 A:			US-D:		US-ML:		not export controlled					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberfläche Ra 1,6µm	PDM-Status: Freigabe		Q Internal Use					
a	Erstausgabe	02.06.2020				Oberflächenangaben nach ISO 1302	Maßstab: 1:1		Gewicht: 0,341 kg					
				Optikdarstellung nach ISO 10110		Werkstückkanten DIN ISO 13715	Werkstoff: 9212 = EN AW-6262A T8 (AlEco62Sn)							
				Optiktoleranzen nach ISO 10110-11		Rohteil Nr.:								
				Datum	Name	Benennung:								
				Bearb.	03.06.2020	Adapter Tubus 2,25x / Dalsa Linea HS								
				Prüfer	03.06.2020	(HL-HM-08K)								
Verwendung:							Sachnummer:	192101000 HM		Blatt 1/1				