



(*) optischer Weg inkl. Deckglas

(**) Auflagemaß inkl. Deckglas

EU-D:		AL-T1 A:			US-D:		US-ML:		not export controlled	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberfläche Ra 1,6µm	PDM-Status: Freigabe		Q Internal Use	
a	Erstausgabe	02.06.2020				Oberflächenangaben nach ISO 1302				
b	20-0684	23.07.2020		Optikdarstellung nach ISO 10110		Werkstückkanten DIN ISO 13715	Maßstab: 1:1		Gewicht: 0,242 kg	
				Optiktoleranzen nach ISO 10110-11						
							Werkstoff: 9212 = EN AW-6262A T8 (AlEco62Sn)			
							Rohteil Nr.:			
							Benennung:			
							Adapter Tubus 2,25x / Dalsa Linea HS			
							(HL-HM-16K)			
Verwendung:				excelitas®			Sachnummer:		192102000 HM b	