




变更 CHANGE			
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	变更日期 DATE	签名 SIGNATURE



**电气性能:**

- 1.额定电流: 1.5A
- 2.接触电阻: MAX 100mΩ (500VDC)
- 3.绝缘电阻: Min 1000MΩ
- 4.耐压强度: 750VAC (60Hz/mln)

**环境要求:**

- 1.存放温度: -40°C TO +70°C
  - 2.使用温度: -20°C TO +60°C
- 符合TIA/EIA 568C.2国际标准

**机械性能:**

- 1.IDC外壳材质: PBT
- 2.面板框架材质: SPCC,黑色或工业灰静电粉末喷涂
- 3.插拔寿命: ≥750次
- 4.IDC寿命: ≥200次
- 5.触点材质: 磷青铜 厚度0.30mm
- 6.IDC触点材质: 磷青铜表面镀镍
- 7.规数: 23~24AWG

**ELECTRICAL:**

- 1.CURRENT RATING: 1.5AMP
- 2.CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX @ 500 VDC
- 3.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN
- 4.INSULATION STRENGTH: 750 VAC RMS 60Hz,1MIN

**ENVIRONMENTAL:**

- 1.STORAGE: -40°C TO +70°C
  - 2.OPERATION: -20°C TO 60°C
- COMPLY WITH TIA/EIA 568C.2 INTERNATIONAL STANDARD

**MECHANICAL:**

- 1.IDC HOUSING MATERIAL: PBT
- 2.PANEL FRAME MATERIAL: SPCC,BLACK OR INDUSTRIAL GREY ELECTROSTATIC POWDER COATING 750 TIMES MIN
- 3.RJ45 JACK LIFE: 200 TIMES MIN
- 4.IDC LIFE: 200 TIMES MIN
- 5.CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE STAMP PIN T=0.30mm
- 6.IDC CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE NICKEL PLATING
- 7.WIRE: AWG 23~24

**Order Information:**

P/N	Description	Package
TPX42-C6D24	CAT.6 FTP 19 inch 1u Patch Panel Dual IDC 24 port	20PCS/CTN

**Color coding information**

T568A		T568B	
1	White/Green	1	White/Orange
2	Green	2	Orange
3	White/Orange	3	White/Green
4	Blue	4	Blue
5	White/Blue	5	White/Blue
6	Orange	6	Green
7	White/Brown	7	White/Brown
8	Brown	8	Brown

**adtek** ADTEK GROUP LIMITED

产品编号 PRODUCT NO	TPX42-C6D24	品名规格 DESCRIPTION	新配线架 CAT.6 FTP 19" 24口 双屏蔽子 三段式 烙印标识条 带接地		图号 AWG NO	C6S800D24BK	
材质 MATERIAL		单位 UNIT	MM	比例 SCALE	1:1	版本 EDITI	A0
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE		第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION		制图 DRAWN	Pengcheng LI	日期 DATE	24/08/2018
X.X ±0.3				核对 CHECK		日期 DATE	
X.XX ±0.10				批准 APPROVAL		日期 DATE	
X.XXX ±0.050						日期 DATE	
ANGLE 1°							