



| 变更 CHANGE | | | |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 版本 EDITI | 变更内容 MODIFICATION | 变更日期 DATE | 签名 SIGNATURE |
| | | | |
| | | | |



电气性能:

- 1.额定电流: 1.5A
- 2.接触电阻: MAX 100mΩ (500VDC)
- 3.绝缘电阻: Min 1000MΩ
- 4.耐压强度: 750VAC (60Hz/1min)

环境要求:

- 1.存放温度: -40℃ TO +70℃
 - 2.使用温度: -20℃ TO +60℃
- 符合 TIA/EIA 568C.2 国际标准

机械性能:

- 1.IDC外壳材质: PBT
- 2.面板框架材质: SPCC, 黑色或工业灰静电粉末喷涂
- 3.插拔寿命: ≥750次
- 4.IDC寿命: ≥200次
- 5.触点材质: 磷青铜 厚度0.30mm
- 6.IDC触点材质: 磷青铜表面镀镍
- 7.线数: 23-24AWG

ELECTRICAL:

- 1.CURRENT RATING: 1.5AMP
- 2.CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX @ 500 VDC
- 3.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN
- 4.INSULATION STRENGTH: 750 VAC RMS 60Hz, 1MIN

ENVIRONMENTAL:

- 1.STORAGE: -40℃ TO +70℃
 - 2.OPERATION: -20℃ TO 60℃
- COMPLY WITH TIA/EIA 568C.2 INTERNATIONAL STANDARD

MECHANICAL:

- 1.IDC HOUSING MATERIAL: PBT
- 2.PANEL FRAME MATERIAL: SPCC, BLACK OR INDUSTRIAL GREY ELECTROSTATIC POWDER COATING
- 3.RJ45 JACK LIFE: 750 TIMES MIN
- 4.IDC LIFE: 200 TIMES MIN
- 5.CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE STAMP PIN T=0.30mm
- 6.IDC CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE NICKEL PLATING
- 7.WIRE: AWG 23-24

Order Information:

| P/N | Description | Package |
|--------------|---|-----------|
| TPX47-C6AH24 | CAT.6A UTP 19-inch 1U Patch Panel 24-port 110 IDC | 20PCS/CTN |

Color coding information

| T568A | | T568B | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 1 | White/Green | 1 | White/Orange |
| 2 | Green | 2 | Orange |
| 3 | White/Orange | 3 | White/Green |
| 4 | Blue | 4 | Blue |
| 5 | White/Blue | 5 | White/Blue |
| 6 | Orange | 6 | Green |
| 7 | White/Brown | 7 | White/Brown |
| 8 | Brown | 8 | Brown |

adtek ADTEK GROUP LIMITED

| 产品编号 PRODUCT NO | 品名规格 DESCRIPTION | 图号 AWG NO | 版本 EDITI |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| TPX47-C6AH24 | 铜板线架 CAT.6A UTP 19" 1U 24口 110端子 带塑料标识架 | ADT-P2924-C6A | A0 |
| 材料 MATERIAL | 单位 UNIT | 比例 SCALE | 日期 DATE |
| | MM | 1:1 | 17/07/2018 |
| 尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE | | 第三角画法 THIRD ANGLE PROJECTION | |
| X.X | ±0.3 | | 日期 DATE |
| X.XX | ±0.10 | | 日期 DATE |
| X.XXX | ±0.050 | | 日期 DATE |
| ANGLE | 1° | | 日期 DATE |
| | | 制图 DRAWN | 日期 DATE |
| | | 核对 CHECK | 日期 DATE |
| | | 批准 APPROVAL | 日期 DATE |