


10. 外形图/Outside View



电机技术指标:

1. 额定电压: 3.7 V
2. 额定电流: 100 mA (Max)
3. 额定转速: 15000 ± 2000 rpm
4. 启动电压: 1.5 V (Max)
5. 线圈阻抗: $14 \pm 15\%$ Ω
6. 旋转方向: CW/CCW

硬度	投影角 第一角	未注公差 $\pm 0.05 / \pm 0.5$	材料	比例 10/1	日期 2017/07/25
设计	审核	批准	名称		
JIE YI ELECTRONICS LIMITED			型号	JYCL0612R2540	
			图号		