


MAP-HD-140 (21 x 12 x 38.3mm)

Metal Brush




Weight:14.5g

主要用途 / Applications

Blood Pressure monitor for Wrist

外観寸法 / External Dimensions



Unit: mm

仕様 / Specifications

項目 / Items	仕様 / SPECIFICATIONS	条件 / Conditions
定格電圧 Rated Voltage	3V	
使用電圧範囲 Voltage Range	2~3.2V	
加圧時間 Pressing Time	10sec 以下 / or less	定格電圧 (DC3V) において、100ccタンク内を0~300mmHgまで加圧するのに要する時間 Time to add pressure from 0 to 300mmHg to a tank of 100cc by rated voltage (DC 3V).
消費電流 Current Consumption	450mA 以下 / or less	定格電圧 (DC3V) において、100ccタンク内を0~300mmHgまで加圧中の最大消費電流 Maximum current during adding pressure from 0 to 300mmHg to a tank of 100cc by rated voltage (DC 3V).
漏気 Leakage of Air	3mmHg/min 以下 / or less	100ccタンクを40±10mmHgと300±10mmHgまでそれぞれ加圧し、ポンプ停止後、約30秒間放置した後、測定を開始した時の圧力低下 Decrease of pressure at 30 second after stop pumping to a tank of 100cc up to 40±10mmHg and 300±10mmHg.
最高圧力 Maximum Pressure	350mmHg 以上 / or more	
騒音 Noise	55dB 以下 / or less	ポンプ横30cmにおける騒音 Noise at 30cm from the pump.