

STREAM KEYBOARD

LA TASTIERA - La migliore STREAM di tutti i tempi!

CHERRY 



Le immagini del prodotto possono variare.

CHERRY è sinonimo dei più elevati standard di affidabilità, durata e incomparabile sensazione di digitazione. La CHERRY STREAM KEYBOARD migliora ciò che milioni di utenti soddisfatti hanno già apprezzato nel modello precedente. Il classico viene portato in una nuova era.

Soprattutto nell'ambiente dell'ufficio, le periferiche di input vengono utilizzate per ore come compagni quotidiani. Qui la STREAM KEYBOARD definisce gli standard e ha il potenziale per diventare la tastiera preferita in assoluto.

La combinazione di design convenzionale, un tocco di eleganza e di semplice purismo fanno della tastiera il compagno ideale in ufficio e a casa in grado di accontentare i diversi gusti degli utenti. Grazie alla piastra in metallo integrata, la STREAM KEYBOARD si distingue per la perfetta rigidità alla torsione e stabilità nonostante la sua struttura sottile. Anche i due piedini di appoggio e gli otto gommini sul lato inferiore garantiscono un supporto stabile quando sono estratti o richiusi.

La tecnologia a forbice di marchio CHERRY è sempre stata associata a una sensazione di digitazione incomparabile e a una precisione senza compromessi. Durante lo sviluppo, è stata rivolta particolare attenzione alla rumorosità durante la digitazione, che è stata ulteriormente ridotta rispetto al già silenzioso modello precedente.

Questo rende la tastiera la prima scelta per gli uffici con molte postazioni di lavoro o se vi piace digitare senza far rumore.

Grazie alla nostra accurata selezione dei materiali, le lettere si distinguono chiaramente dai tasti per permettere di lavorare senza alcuna fatica.

I LED di stato integrati direttamente nei tasti CAPS LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK sono una particolarità, che risulta generalmente disponibile solo nelle fasce di prezzo molto più elevate. I LED di stato rossi indicano, ad esempio, a prima vista se il tasto Caps Lock è premuto.

10 pratici tasti supplementari facilitano il lavoro nelle applicazioni di Office e multimediali e includono anche sei tasti standard per controllare il lettore multimediale. Inoltre, le funzioni browser, e-mail e calcolatrice consentono di accedere facilmente e in qualsiasi momento ai comandi utilizzati più di frequente. Un tasto di blocco consente all'utente di disconnettersi premendo un pulsante prima di lasciare la postazione di lavoro. Una funzione che risulta particolarmente vantaggiosa nell'ambiente dell'ufficio.

Questi tasti supplementari non richiedono la presenza di driver separati. La STREAM KEYBOARD funziona con Plug&Play.

Il rispetto delle linee guida, degli obiettivi di qualità e ambientali è obbligatorio, soprattutto nell'ambiente di lavoro. Anche per CHERRY questi obiettivi rientrano nella filosofia dell'azienda. Ci siamo pertanto impegnati per conseguire il riconoscimento "Blauer Engel". Inoltre, il sigillo GS "Sicurezza verificata" certifica che il prodotto è conforme a tutte le direttive e le disposizioni europee relative alla protezione della salute.

Stai cercando un compagno affidabile, che non ti deluderà sia nel lavoro quotidiano che nella vita privata? La CHERRY STREAM KEYBOARD è la scelta perfetta.

FUNZIONE E PRESTAZIONI

- Per un lavoro estremamente produttivo: Battuta del tasto silenziosa, imbattibile sensazione di digitazione
- Massima qualità: Dicitura dei tasti di lunga durata, meccanismo a forbice SX proprio, marchio di qualità ecologica "Blauer Engel"
- Miglior comfort d'uso: 3 indicazioni di stato integrate, perfetta resistenza antiscivolo, 10 tasti office e multimediali
- Design moderno: Design piatto, focalizzata sull'essenziale, omologazione GS

SPECIFICHE TECNICHE

Weight main product:	910 g
Dimensioni prodotto:	463 mm x 163 mm x 18 mm
Weight of product incl. packaging (g):	1100 g
Dimensioni confezione:	480 mm x 210 mm x 24 mm
Content of master carton (pieces):	10
Weight of master carton incl. content (g):	11130 g
Dimensions master carton:	500 mm x 223 mm x 220 mm
Cable-length:	180 cm
Temperatura di magazzinaggio:	-20 °C - 60 °C
Temperatura d'esercizio:	0 °C - 40 °C
Product approvals:	<ul style="list-style-type: none"> • cURus • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA
Requisiti di sistema-Hardware:	USB-A

Sistema operativo:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Scope of delivery:	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale • Tastiera
Reliability:	MTBF 90: > 10 Mio.
Software support:	CHERRY KEYS
Chiavetta USB:	no
Collegamento tramite radio 2,4 Ghz:	no
Connection via Bluetooth:	no
Switching characteristics:	standard
Max. current consumption (mA) of keyboard:	20 mA
Integrated metal plate:	sì
Volume (dB) of keyboard:	49 db
N-key rollover:	non specificato
Anti-ghosting:	not specified
Key encryption:	no
Internal memory:	no
Actuating force (cN):	65 cN
Actuating force tol.:	10 cN
Key stroke total travel path:	2,8 mm
USB hub:	no
Special key functions:	<ul style="list-style-type: none"> • Browser • e-mail program • Next track • PC lock • Play/Pause • Calculator • Unmute/Mute • Volume up • Volume down • Last track
Illumination:	no
Status LEDs:	nelle chiavi
Numero di modello:	JK-85



Errori, modifiche tecniche e opzioni di consegna riservate. Le informazioni

tecniche si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le proprietà non sono garantite.

EAN & Part number	Colore	Illumination	Layout
4025112090714 JK-8500AA-2	black	no	
4025112090318 JK-8500BE-2	black	no	BE (Belgium)
4025112097072 JK-8500CF-2	black	no	
4025112090257 JK-8500CH-2	black	no	CH (Switzerland)
4025112090332 JK-8500CHADSL	black	no	
4025112092213 JK-8500CN-2	black	no	CN (China)
4025112091346 JK-8500CS-2	black	no	CS (Czech Republic / Slovak Republic)
4025112090172 JK-8500DE-2	black	no	DE (Germany)
4025112090325 JK-8500DEADSL	black	no	
4025112090363 JK-8500ES-2	black	no	ES (Spain)
4025112090233 JK-8500EU-2	black	no	EU (USA+ €-Symbol)
4025112091414 JK-8500EUADSL	black	no	
4025112090196 JK-8500FR-2	black	no	FR (France)
4025112090349 JK-8500FRADSL	black	no	
4025112090219 JK-8500GB-2	black	no	GB (United Kingdom)
4025112103810 JK-8500HU-2	black	no	HU (Hungary)
4025112090295 JK-8500IT-2	black	no	IT (Italy)
4025112090271 JK-8500PN-2	black	no	PN (PanNordic)
4025112094156 JK-8500SL-2	black	no	SL (Slovenia)

EAN & Part number	Colore	Illumination	Layout
4025112092961 JK-8500TW-2	black	no	TW (Taiwan)
4025112116612 JK-8500UG-2	black	no	
4025112094705 JK-8501PN-2	black	no	
4025112090707 JK-8500AA-0	white-grey	no	
4025112090301 JK-8500BE-0	grey	no	BE (Belgium)
4025112097065 JK-8500CF-0	white-grey	no	
4025112090240 JK-8500CH-0	white-grey	no	CH (Switzerland)
4025112092206 JK-8500CN-0	white-grey	no	CN (China)
4025112091339 JK-8500CS-0	white-grey	no	CS (Czech Republic / Slovak Republic)
4025112090165 JK-8500DE-0	white-grey	no	DE (Germany)
4025112090356 JK-8500ES-0	white-grey	no	ES (Spain)
4025112090226 JK-8500EU-0	white-grey	no	EU (USA+ €-Symbol)
4025112090189 JK-8500FR-0	white-grey	no	FR (France)
4025112090202 JK-8500GB-0	white-grey	no	GB (United Kingdom)
4025112109232 JK-8500HU-0	white-grey	no	HU (Hungary)
4025112090288 JK-8500IT-0	white-grey	no	IT (Italy)
4025112090264 JK-8500PN-0	white-grey	no	PN (PanNordic)
4025112094149 JK-8500SL-0	white-grey	no	SL (Slovenia)
4025112092954 JK-8500TW-0	white-grey	no	TW (Taiwan)



Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali versioni sono disponibili nel tuo paese.