



HoFL3-6918-车规级分流器选型

系列号	HoFL3
修订日期	2022-08-30
版本号	Ho-A0



规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoFL3-6918

适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司车规级卧式分流器 HoFL3-6918车规级系列产品选型。

产品特点Features:

产品精确高、可靠性强、高过载能力、高稳定性、

使用温度范围较宽无感型设计。

电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 50ppm$

符合 ROHS 要求。

通过AEC-Q200认证

产品应用 The product application

电池管理系统, 电力电子设备电流检测, 变频器, UPS, 电机控制和电子负载设备。

产品名称Product Name

汽车分流器

产品型号Product number

HoFL3-6918-A-100 $\mu\Omega$ -0.5%

Ho	FL3	6918	A	100 $\mu\Omega$	0.5%
↓	↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品类别	封装	安装方式	阻值	精度
毫欧电子	卧式分流器	6918	A=测试孔 B=测试针/PIN针 C=通孔 D=导柱	50 $\mu\Omega$ 100 $\mu\Omega$	J=±5% G=±2% F=±1% D=±0.5% E=±0.2%

备注: 以上产品为常规阻值, 特殊阻值可根据需求进行定制




AEC-Q200




地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼


■ 产品尺寸 Product Size



产品型号	L	D	A	B	F	M	C
HoFL3-6918- A -100μΩ	69±0.5	18±0.5	52±0.5	18±0.5	3±0.2	φ7.0x2	M4x2



产品型号	L	D	L1	A	F	M	C	B1	B2
HoFL3-6918- B -50μΩ	69±0.5	18±0.5	52±0.5	7±0.5	3.0±0.5	φ7.0x2	1x1	4±0.1	6±0.15



产品型号	L	D	A	B	F	M	C
HoFL3-6918-C-50μΩ	69±0.5	18±0.5	52±0.5	7±0.5	3.0±0.5	φ7.0x2	Φ2.5)x2

备注：以上产品为常规通用款，特殊尺寸和安装孔大小可根据需求进行定制


 毫欧电阻 毫欧制造	HoFL3-6918-车规级分流器选型	系列号	HoFL3
		修订日期	2022-08-30
		版本号	Ho-A0

■ 电气参数 Electrical parameter

额定电流 Rated Current	300A
准确度等级 AccuracyClass	0.2%、0.5%、1%、2%、5%
20℃~60℃电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤50
锰铜材料 Manganese copper material	国标 6J12 精密锰铜
紫铜材料 Copper material	国标 T2 Y2
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55℃~+170℃

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 - 55 ~+170 °C ，电阻温度达到 90 °C 时降功率示意图：



■ 性能测试 Performance Testing

项目	测试条件	阻值变化范围
热冲击	-40℃ 至+150℃，1000 次循环，每个极端 15 分钟	±0.5%R
短时间过载	2.5 倍额定功率，持续 5 秒	±0.5%R
低温运行	-40℃45 分钟	±0.5%R
高温暴露	在+170℃ 下 1000 小时	±1%R
偏差湿度	+ 85℃，85%RH，10%偏差，1000 小时	±0.5%R
机械冲击	100 毫秒，6 毫秒，5 个脉冲	±0.5%R
振动	频率在 1 分钟，3 个方向，12 小时内变化 10Hz 至 2000Hz	±1%
负载寿命	+70℃ 下 1000 小时，1.5 小时“开”，0.5 小时“关”	±0.5%
防潮	MIL-STD-202	±0.5%

■ 工作特性及装配指导Working characteristics and assembly

- 装配方向：产品丝印面为正面，装配时产品正面朝上
- 外观：平整，无毛刺，无可见损伤
- 最佳装配时间：常温下最佳装备时间一到三个月，产品包装密封完好时最佳装配时间可延长至 6 个月，最佳装配时间内产品表面光洁明亮，无锈斑。超出时间或者产品包装袋密封性受损，产品存放仓库湿度过大时会导致产品表面氧化。
- 产品保存湿度：5%~70%（非凝结）
- 产品阻值测试：以图纸产品标注的测试点（m 为测试点）通电测试
- 产品包装和装配：安装作业过程需佩戴手套或手指套。

■ 包装方式 Packing

密封袋包装，并内置干燥剂，每袋 30pcs 或自定义。

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼