



Magn. / NA	WD	f'_{obj}	δ_{obj}	R_0, obj	order number	Wavelength range
	mm	mm	μm	lp/mm		nm
2x / 0.08	24.8	125 ± 42.7		293	G192-011-000	430-700

EU-D:			AL-T1 A:		US-D:		US-ML:		not export controlled			
Zust.	Änderung	Datum	Name		Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberfläche Ra 1,6 μm Oberflächenangaben nach ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715		PDM-Status: Freigabe			
-	Erstausgabe	06.01.2011					Maßstab: 1:1		Gewicht: 1,061 kg			
a	BL2 ergänzt	25.01.2011										
b	12-0423	23.02.2011										
c	AB 14-0849	23.05.2011										
d	AB 14-0856	23.05.2011										
e	AB 16-0276	14.07.2011										
f	17-0738	04.10.2017										
g	19-0801	13.08.2019										
Verwendung:									Sachnummer:			
									192011000 HM	Blatt 1/1		