


Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Capacitance value/ Kapazitätswert:
24-003664	4	50 µin hard Gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel	370 pF ± 20 %
24-003663	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	
24-003662	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-003661	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-003673	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	830 pF ± 20 %
24-003672	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-003671	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-003683	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	1300 pF ± 20 %
24-003682	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
24-003681	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	

Technical specification/




Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	100 VDC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL), 5 A (CSA, VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 1 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV):	424 VDC
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 105 °C
Capacitance value/ Kapazitätswert:	see table/ siehe Tabelle
Mating cycles (see table)/ Steckzyklen (siehe Tabelle):	Quality class 1 = 500 Gütestufe 3 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3 Quality class 4 = ≥ 500 Gütestufe 4

Jack screw/
Rändelschraube



Threaded insert/
Gewindeeinsatz



Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	High temp. PA UL94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Jack screw/ Rändelschraube:	Cu alloy, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------



		dim. in mm	D-SUB C-Filter Adapter 15pos. with jack screw 4-40 UNC D-SUB C-Filter Adapter 15pol. mit Rändelschraube 4-40 UNC	
		Date/Datum	Name	
		drawn/ gez.	16.02.2022	Henneboel
		appd./ gepr.	16.02.2022	Lehmenkühler
Index: a Original	scale/maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 24K1A2189		DIN- A3
RoHS compliant/ konform				1 / 1

CONEC®