




A		Deutsch		English	
		Nenndruckbereich	FS-Pressure Range	0 bar ... 40 bar	
		Druckart	Pressure Type	relativ / relative	
		Art des Ausgangssignales	Type of Output Signal	ratiometrisch / ratiometric	
		Ausgangsspannung bei Nenndruck	Full-scale Output at Nominal Pressure	4,5 V	
		Nulldrucksignal (Offset)	Zero Pressure Output (Offset)	0,5 V	
		Gesamtfehler/ Druck -40°C ... +140°C	Total Accuracy/ Pressure -40°C ... +140°C	max. ± 1,0% FS	
		Versorgungsspannung	Supply Voltage	5 V ± 0,5 V	
		Stromaufnahme	Current Consumption	< 20 mA	
		Max. zulässiger Überdruck	Max. Allowed Pressure	70 bar	
B		Berstdruck		Burst Pressure	
				105 bar	
		Betriebstemperatur		Operating Temperature	
				-40°C ... +140°C	
		min./ max. Medientemperatur		min./ max. Media Temperature	
				-40°C ... +140°C	
		Lagertemperatur		Storage Temperature	
				-20°C ... +60°C	
		Einbaulage		Built-in Orientation	
				beliebig/ any at all	
C		Anzugsdrehmoment		Tightening Torque	
				15 Nm -3 Nm	
D	Maßgebend ist der deutsche Text. Only the german-language Version shall be binding.				
	Verwendungsbereich Application				Tolerierung/ Tolerances
	803314 Freigegeben		Maße/ Dim. mm		ISO 14405 - (E) DIN ISO 2768-mK
REV.		Änderung/ Change	Dat.	Name	