



2y': Image field size (maximum detector diagonal)
 f'tub: Focal length of the tube lens
 R0, ima: Cut off frequency in image space at 546 nm

	2y'	f'tub	R0, ima	order number	Wavelength range
Magn.	mm	mm	lp/mm		nm
2.25x	57	563	65	G192-032-000	430-700

EU-D:			AL-T1 A:			US-D:			US-ML:			not export controlled		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberfläche Ra 1,6µm Oberflächenangaben nach ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715		PDM-Status: Freigabe		Q Internal Use				
g	AB 13-0377	03.02.2017		Optikdarstellung nach ISO 10110 Optiktoleranzen nach ISO 10110-11				Maßstab: 1:3		Gewicht: 1,837 kg				
h	AB 15-0138	03.02.2017						Werkstoff: Rohteil Nr.:						
i	AB 15-0606	03.02.2017												
j	Index	03.02.2017												
k	AB 16-0276	03.02.2017			Datum	Name	Benennung: Tubuslinse 2.25x							
l	17-0647	11.09.2017		Bearb.	06.08.2019									
m	18-0574	13.08.2018		Prüfer	06.08.2019									
n	19-0556	20.06.2019												
Verwendung: Schmelze 18.01.2015								Sachnummer:				Blatt		
								192032000 HM n				1/1		