



2y': Image field size (maximum detector diagonal)

f'tub: Focal length of the tube lens

R0, ima: Cut off frequency in image space at 546 nm

Magn.	2y' mm	f'tub mm	R0, ima lp/mm	order number	Wavelength range nm
1.73x	43	433	85	G192-034-000	430-700

EU-D:		AL-T1 A:		US-D:		US-ML:		not export controlled	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015	Oberfläche Ra 1,6µm Oberflächenangaben nach ISO 1302 Werkstückkanten DIN ISO 13715	PDM-Status: Freigabe	Q Internal Use		
-	Erstausgabe	06.07.2011				Maßstab: 1:2,5	Gewicht: 1,573 kg		
a	17-0648	12.09.2017		Optikdarstellung nach ISO 10110					
b	18-0602	23.08.2018		Optiktoleranzen nach ISO 10110-11	Werkstoff:				
c	19-0423	07.05.2019			Rohteil Nr.:				
				Datum	Name	Benennung: Tubuslinsensystem 1.73x			
				Bearb.	14.05.2019				
				Prüfer	14.05.2019				
Verwendung:			excelitas®			Sachnummer:	192034000 HM	C	Blatt 1/1